

2020年6月17日

圧倒的な小型・軽量システムの魅力を最大限に引き出す
「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット」を発売
本格的な撮影も軽快に行える、傑出した光学性能と防塵・防滴性能

オリンパス株式会社（社長：竹内 康雄）は、小型・軽量ながらも防塵・防滴性能を備えた、「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット」を2020年6月26日から発売します。本レンズキットは、ミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III」に、開放F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量^{*1}を実現した「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」を組み合わせたもので、本格的な撮影も軽快に行えます。

■ 発売の概要

製品名	希望小売価格	発売予定日
「OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット」 ボディ（ブラック／シルバー） + 「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」	オープン価格	2020年 6月26日

■ 主な特長

小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能を備えた機動性の高いレンズキット



「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット」（ブラック）

■ 主な特長の詳細

小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能を備えた機動性の高いレンズキット
・圧倒的な携帯性と高性能を両立

ボディとレンズを合わせて、重さはわずか約 668g^{※2} と携帯性に優れており、どこにでも気軽に持ち歩けます。強力なボディ内 5 軸手ぶれ補正や 121 点オールクロス像面位相差 AF など、プロフェッショナルモデルに匹敵する高性能を凝縮した「OM-D E-M5 Mark III」と、ズーム全域でシャープな画質を実現する高解像・標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」を組み合わせることで、あらゆるシーンにおいて軽快に本格的な撮影が行えます。



圧倒的な携帯性

・安心の防塵・防滴性能

プロフェッショナルモデルの設計ノウハウを活かした、雨中や低温下など過酷な環境でも撮影を続けられる防塵・防滴・耐低温設計を実現したボディとレンズの組み合わせで、撮影環境を気にすることなく、安心して撮影に集中することができます。



シーリング構造イメージ

■ 「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット」主な仕様

製品仕様の詳細については、ホームページをご参照ください。

OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III

<https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk3/index.html>

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/12-45_4pro/index.html

OM-D E-M5 Mark III おすすめ情報

<https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk3/recommend/index.html>

本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

※1 2020年2月12日現在、開放F値固定の標準ズームレンズにおいて

※2 ボディ約414g（電池、メモリーカード含む）＋レンズ254g（レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く）