

2020年8月25日

**大切な一瞬をぶれずに高画質で残す**  
**コンパクトボディで気軽に本格的な撮影が楽しめる**  
**ミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV」を発売**

オリンパス株式会社（社長：竹内 康雄）は、どこへでも気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディに、より強力になった5軸手ぶれ補正<sup>※1</sup>をはじめとする充実の撮影機能を凝縮した「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV」を2020年9月18日から発売します。セルフイーにも最適な可動式液晶モニターと高精細な電子ビューファインダー双方を備え、自由なスタイルでの撮影を存分に楽しめます。また、専用のスマートフォンアプリではカメラ内の撮影画像を簡単にシェアできるほか、本格的な写真の撮り方が学べる新コンテンツをご用意しています。子供の成長記録を残したいファミリーから写真にこだわりを持つ方まで“高画質”を堪能できる一眼カメラです。

■ 発売の概要

製品名	希望小売価格	発売予定日
「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV ボディ」(シルバー/ブラック)	オープン価格	2020年 9月18日
「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV EZ ダブルズームキット」 ボディ (シルバー/ブラック) + 「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」 <sup>※2</sup> + 「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R」 <sup>※3</sup>		

■ 主な特長

- 優れた携帯性と強力なボディ内5軸手ぶれ補正で、いつでも高画質な写真・動画撮影が可能
- 充実の撮影機能とセルフイーに最適な可動式液晶モニター
- 写真の楽しみをさらに広げる専用スマートフォンアプリ



OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット (ボディ色シルバー)

## ■ 主な特長の詳細

1. 優れた携帯性と強力なボディー内 5 軸手ぶれ補正で、いつでも高画質な写真・動画撮影が可能  
従来機種よりもさらに軽量になったクラシックデザインのボディーは、標準ズームレンズと組み合わせても 500ml のペットボトル 1 本より軽く※4、どこへでも気軽に持ち歩けます。また、明るい屋外や逆光時でも撮影に集中できる高精細な電子ビューファインダーやしっかりと握ることができるグリップを採用し、優れた携帯性とともにより快適な操作性を実現しました。小型・軽量ながら、最大 4.5 段分※5に補正効果が向上したボディー内 5 軸手ぶれ補正機構や 2000 万画素のイメージセンサーを新たに搭載、夜景や望遠撮影などのあらゆるシーンで手ぶれを抑えた高画質な写真・動画を撮影できます。



どこへでも気軽に持ち歩けるボディー

## 2. 充実の撮影機能とセルフイーに最適な可動式液晶モニター

最高約 15 コマ/秒の高速連写や、動く被写体へピントを合わせ続ける精度が向上した C-AF、横顔・うつむいた顔でもピントが合う「顔優先/瞳優先 AF」、4K 動画切り出しなど、一瞬のシャッターチャンス確実に残すことのできる機能が豊富です。発表会や子供の寝顔など音をたてたくない撮影シーンでは、シャッター音や操作音を OFF にできる「静音モード」が便利に活用できます。また、OM-D シリーズで初めて採用した下開きの可動式液晶モニターにより、セルフイーをタッチ操作で快適に楽しめます。ハイアングル・ローアングルにも対応し、さまざまなシーンで思い通りに撮影できます。



セルフイーに最適な可動式液晶モニター

## 3. 写真の楽しみをさらに広げる専用スマートフォンアプリ

カメラ本体に Wi-Fi / Bluetooth®を内蔵しており、専用スマートフォンアプリ「OI.Share」を使い、撮影した写真や動画をすぐにスマートフォンへ転送、手軽に SNS でシェアできます。さらに、このアプリでは撮影方法や撮影テクニックが学べる「フォトガイド」を用意、基礎から段階的にスキルアップできるコンテンツを新たに追加しているため、一眼カメラを初めて使用される方でも安心です。



「フォトガイド」新コンテンツ

#### ■ その他の特長

- ・シャッターを押すだけ、カメラ任せできれいに撮影できる「AUTO（オート）モード」
- ・シーンや被写体に適した設定を簡単に選べる「SCN（シーン）モード」
- ・難しい撮影手法を手軽に楽しめる「AP（アドバンスドフォト）モード」
- ・クリエイティブな表現が楽しめる「アートフィルター」／フィルターのかかり具合を調整できる「ファインチューン」
- ・移動中でも USB 端子経由での本体内部バッテリー充電が可能
- ・電波式外部フラッシュに対応

#### ■ 「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV」主な仕様

製品仕様の詳細については、ホームページをご参照ください。

<https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em10mk4/spec.html>

本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

---

※1 従来機種「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III」と比較時

※2 レンズの色はボディー色シルバーの場合はシルバー、ボディー色ブラックの場合はブラックとなります

※3 ブラック、シルバーのボディーともにレンズの色はブラックとなります

※4 標準ズームレンズの「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせて約 476g（CIPA 規格準拠 付属充電電池およびメモリーカード含む、アイカップなし）となります

※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離  $f = 42\text{mm}$ （35mm フィルム換算  $f = 84\text{mm}$  相当）  
CIPA 規格準拠 2 軸加振時（ヨー／ピッチ）